



## Attacco multiplo VDI sopratesta, Ø Codolo d1: 50mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319190 50
GTIN	4045197955098
Classe articolo	32V

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

#### Norma:

**DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, Blatt 2.**

### Descrizione tecnica

Larghezza codolo $b_3$	25,5 mm
Ø Codolo $d_1$	50 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 50
$b_2$	50 mm
$h_6$	60 mm
$h_5$	35 mm
$h_2$	41 mm

$b_1$	105 mm
$h_1$	32 mm
$l_1$	85 mm
Tipo di prodotto	Attacco multiplo VDI