

**Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860100 600
GTIN	4008158012049
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro. **Senza cappuccio di protezione.**

Norma:**DIN 5117****Descrizione tecnica**

Profondità arco	120 mm
Apertura	600 mm
Sezione trasversale della guida	35x11 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

