

Garant**Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860050 500
GTIN	4045197559678
Classe articolo	81D

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.

Ganascia mobile con **protezione antislittamento** che impedisce lo sganciamento involontario dello strettoio. Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire**

l'allentamento dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio.

Senza cappuccio di protezione.

Norma:

DIN 5117

Ricambi:

Cappuccio di protezione n. art. 860051.

Descrizione tecnica

Apertura	500 mm
Sezione trasversale della guida	35×11 mm
Profondità arco	120 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Set di cappucci a pressione 12 pezzi Modello 300-2500	860051 300-2500
---	-----------------