



Squadra a cappello in alluminio anodizzato Grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 300X200mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	451060 300X200
GTIN	4067263125983
Classe articolo	42F

Descrizione

Esecuzione:

Squadra in alluminio temprato. Superficie in nero anodizzato, antigraffio e antiriflesso. Superfici di riscontro lavorate con la massima precisione. Graduazione di facile lettura incisa al laser. Amagnetica.

Descrizione tecnica

Lunghezza fianco corto	200 mm
Lunghezza fianco lungo	300 mm
Sezione lati	40x8 mm
Ortogonalità	0,025 mm
Lunghezze dei fianchi	300x200 mm
Taratura	F1
Norma	Norma interna

Accuratezza	1
Materiale	Alluminio
Tutti i componenti	temprate
Superfici di riscontro	fresata
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

Servizi

Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300
Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750