

Garant**Frese ad alto avanzamento GARANT Power Q, codolo cilindrico, Ø D / Numero taglienti Z: 18/2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	212803 18/2
GTIN	4045197956033
Classe articolo	210

Descrizione**Ricambi:**

Set di viti per bloccaggio inserti n. art. 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizzare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Fresatura a interpolazione a_p	0,3 mm
Ø Codolo D_s h6	16 mm
Ø D_3	10 mm
Sporgenza totale L_1	20 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	150 mm
Passaggio interno per LR	sì
Numero taglienti Z	2
Fresatura a interpolazione Ø $D_{max.}$	34 mm
Lunghezza rampa L per $\alpha_{max.}$	8,13 mm
Inserto adatto	XOM.060310
Ø Tagliente D_c	18 mm

Angolo rampa α_{\max} .	2,82 grado
Fresatura a interpolazione $\varnothing D_{\min}$.	28 mm
Serie	Power Q
Angolo di regolazione κ	15 grado
Esecuzione del codolo	codolo cilindrico
Utilizzo fresa	Ramping
Utilizzo fresa	Fresatura circolare
Utilizzo fresa	Plunging
Strategia di truciolatura	HPC
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa a copiare (RD..10)

Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP