

Garant**Coppia di supporti su ruote per cassettiere mobili direzione spostamento frontalino del cassetto, Modello: R36E****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942947 R36E
GTIN	4045197526366
Classe articolo	91H

Descrizione**Esecuzione:**

Coppia di supporti su ruote – 2 ruote fisse e 2 piroettanti su cuscinetti a sfera (Ø 100 mm) con freno, unite da una traversa. **Rispettare la direzione delle ruote.** Portata 600 kg con carico distribuito uniformemente.

Per:

Coppia di supporti su ruote adatti per alloggiamenti delle cassettiere per utensili del Gruppo prodotti 94 (fino a 08/2019) con **dimensioni 27x36 E, 36x36 E**. Per motivi di sicurezza (pericolo di ribaltamento) l'altezza utile massima dell'alloggiamento è di 900 mm (27x36E) o 1.225 mm (36x36E). **Spostamento parte frontale del cassetto.**

Nota:

- **I cassetti nelle cassettiere per utensili mobili devono essere equipaggiati con chiusure differenziate. Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano involontariamente durante il trasporto. Per chiusure differenziate per i cassetti del Gruppo prodotti 94 (fino a 08/2019) vedere nell'elenco ricambi al n. art. 949605.**
- **Per la portata delle ruote (600 kg) considerare il peso proprio dell'armadio.**
- **Rispettare la direzione desiderata delle ruote.**

Descrizione tecnica

Portata massima totale	600 kg
Ø Ruota piroettante	100 mm
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Direzione	Direzione larghezza armadio
Modello	R36E
Ø Ruota fissa	100 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Tipo di prodotto	Rotolo