

**Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860000 160
GTIN	4008158008677
Classe articolo	83J

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.

Ganascia mobile con **protezione antislittamento** che impedisce lo sganciamento involontario dello strettoio. Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160. Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

Forza di serraggio fino a 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Ricambi:

Cappuccio di protezione n. art. 860115.

Descrizione tecnica

Apertura	160 mm
Profondità arco	80 mm

Sezione trasversale della guida	25×6 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Coppia di supporti per serraggio Vario	862950
Set di cappucci a pressione 8 pezzi Ø Piattello di pressione 27 mm	860115 27