


Punta elicoidale CleverDrill lunga in HSS N, non rivestito, Ø DC h8: 3,4 mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	116050 3,4
GTIN	4045197956231
Classe articolo	12B

Descrizione
Esecuzione:

HOLEX CleverDrill – Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie alla dentatura incrociata. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:
Profondità di foratura massima:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112120, 112140 e 112170, con **angolo di affilatura di 142°** per una maggiore sicurezza dei processi

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 340

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 130 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 67,9 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c : 73 mm

Lunghezza complessiva L: 112 mm

Ø codolo D_s : 3,4 mm

Descrizione tecnica

Tolleranza Ø nominale	h8
Norma	DIN 340
Ø codolo D_s	3,4 mm
Numero taglienti Z	2

Lunghezza complessiva L	112 mm
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	67,9 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	73 mm
Ø nominale D _c	3,4 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale