

**Morsa per trasmissione, Apertura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860271 300
GTIN	4008158040813
Classe articolo	83K

Descrizione**Esecuzione:**

Impugnatura ergonomica in plastica bicomponente, guida brunita in acciaio trafilato. Alloggiamento in plastica rinforzata con fibre di vetro, pratica filettatura trapezoidale con piattello di pressione orientabile. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Estremamente flessibile e utilizzabile persino negli spazi più ristretti, per pressioni di serraggio (fino a 2000 N).

Descrizione tecnica

Apertura	300 mm
Profondità arco	60 mm
Sezione trasversale della guida	19×6 mm
Forza di serraggio massima	2000 Nm
Tipo di prodotto	Strettoio

