



## Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 200mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860000 200
GTIN	4008158008707
Classe articolo	83J

### Descrizione

#### Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.

Ganascia mobile con **protezione antislittamento** che impedisce lo sganciamento involontario dello strettoio. Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160. Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

Forza di serraggio fino a 6000 N.

#### Norma:

**DIN 5117**

#### Ricambi:

Cappuccio di protezione n. art. 860115.

### Descrizione tecnica

Apertura	200 mm
Profondità arco	100 mm

Sezione trasversale della guida	27×7 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

---

## Accessori

Coppia di supporti per serraggio Vario	862950
Set di cappucci a pressione 8 pezzi Ø Piattello di pressione 30 mm	860115 30