

**Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860100 100
GTIN	4008158004051
Classe articolo	82C

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro. Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

**Norma:****DIN 5117****Descrizione tecnica**

Apertura	100 mm
Profondità arco	50 mm
Sezione trasversale della guida	15×5 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

