



Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 1250mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860100 1250
GTIN	4008158011905
Classe articolo	82C

Descrizione

Esecuzione:

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro. **Senza cappuccio di protezione.**

Norma:

DIN 5117

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	35x11 mm
Profondità arco	120 mm
Apertura	1250 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

