

**Garant****Componenti per cassettiere mobili direzione spostamento parete laterale,  
Modello: R36E****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942948 R36E
GTIN	4045197439284
Classe articolo	91H

**Descrizione****Esecuzione:**

Coppia di supporti su ruote – 2 ruote fisse e 2 piroettanti su cuscinetti a sfera ( $\varnothing$  100 mm) con freno, unite da una traversa. **Rispettare la direzione delle ruote.** Portata 600 kg con carico distribuito uniformemente.

**Per:**

Coppia di supporti su ruote adatti per alloggiamenti delle cassettiere per utensili del Gruppo prodotti 94 (fino a 08/2019) con **dimensioni 36x36 E, 54x36 E, 64x36 E, 78x36 E**. Per motivi di sicurezza (pericolo di ribaltamento) l'altezza utile massima dell'alloggiamento è di 1.225 mm (con 78x36E altezza utile max. 900 mm). **Spostamento parete laterale.**

**Nota:**

- **I cassetti nelle cassettiere per utensili mobili devono essere equipaggiati con chiusure differenziate. Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano involontariamente durante il trasporto. Per chiusure differenziate per i cassetti del Gruppo prodotti 94 (fino a 08/2019) vedere nell'elenco ricambi al n. art. 949605.**
- **Per la portata delle ruote (600 kg) considerare il peso proprio dell'armadio.**
- **Rispettare la direzione desiderata delle ruote.**

**Descrizione tecnica**

Modello	R36E
---------	------

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota fissa	100 mm
Ø Ruota piroettante	100 mm
Portata massima totale	600 kg
Direzione	Direzione profondità armadio
Tipo di prodotto	Impugnatura