



Strettoio a leva rapida reversibile, Apertura: 450mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860280 450
GTIN	4008158028545
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Guida in acciaio trafilato, esecuzione brunita. Arco scorrevole, arco fisso, alloggiamento e leva della pompa in poliammide rinforzato con fibra di vetro (antirottura). La superficie ampia e piana consente il serraggio intorno alla guida. Pratica **manopola** per **passare rapidamente** da serraggio a espansione. Con leva di sbloccaggio per regolazione rapida.

Uso:

Utilizzo universale, praticità d'uso per una pressione di serraggio minore (fino a 1200 N).

Serraggio ed espansione con passaggio rapido.

Descrizione tecnica

Apertura	450 mm
Larghezza di espansione	75 - 535 mm
Profondità arco	85 mm
Sezione trasversale della guida	20×5 mm
Forza di serraggio massima	1200 Nm

Tipo di prodotto

Strettoio