

Garant**Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 1500mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 860050 1500 |
| GTIN | 4045197559722 |
| Classe articolo | 81D |

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.

Ganascia mobile con **protezione antislittamento** che impedisce lo sganciamento involontario dello strettoio. Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire**

l'allentamento dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio.

Senza cappuccio di protezione.

Norma:

DIN 5117

Ricambi:

Cappuccio di protezione n. art. 860051.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Profondità arco | 120 mm |
| Apertura | 1500 mm |
| Sezione trasversale della guida | 35×11 mm |
| Tipo di prodotto | Strettoio |

Accessori

| | |
|---|-----------------|
| Set di cappucci a pressione 12 pezzi Modello 300-2500 | 860051 300-2500 |
|---|-----------------|