

uvex

Comodi occhiali di protezione uvex i-works, Tinta delle lenti: CLEAR



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	096500 CLEAR
GTIN	4031101598772
Classe articolo	04U

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione senza metalli dal design sportivo e **robusti**. Le **visiere panoramiche resistenti allo sporco** forniscono massima visibilità e massima sicurezza, e si lavano con estrema facilità. Il rivestimento uvex supravision excellence conferisce agli occhiali una **protezione duratura contro l'appannamento**, nonché, sul lato esterno, **contro i graffi e le sostanze chimiche**. Le morbide stanghette, gradevoli al tatto, garantiscono al contempo **stabilità e comodità**, e offrono la possibilità di applicarvi un cordoncino per occhiali.

Norma:

EN 166; EN 170

Característica del marco: Almohadillas en las patillas

Frame properties: Side padding

Kehyksen tyypit: Kehyspehmusteet

Caractéristique de la monture: Coussinets

Keret tulajdonságai: Párnázott szár

Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta

Rivestimento lenti: antiappannante

Rivestimento lenti: resistente ai graffi

Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche

Protezione UV: UV400

Materiale lenti: Policarbonato

Codice delle lenti: 2C-1,2 W 1 FTKN

Descrizione tecnica

Rivestimento lenti	antiappannante
--------------------	----------------

Rivestimento lenti	resistente ai graffi
Rivestimento lenti	resistente alle sostanze chimiche
Materiale lenti	Polycarbonato
Protezione UV	UV400
Codice delle lenti	2C-1,2 W 1 FTKN
Caratteristica telaio	Cuscinetti per stanghetta
Tipo di prodotto	Occhiali protettivi