


**Leggeri strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860200 400
GTIN	4008158014555
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro. Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

Norma:**DIN 5117****Descrizione tecnica**

Sezione trasversale della guida	29×9 mm
Apertura	400 mm
Profondità arco	120 mm
Tipo di prodotto	Strettoio