



Levigatrice roto-orbitale ad aria compressa, Modello: 59043



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	079656 59043
GTIN	616026590434
Classe articolo	03R

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. **Utilizzo pratico** grazie all'alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressa **robusto, silenzioso e senza vibrazioni** con cilindro in acciaio; bassa rumorosità.

Levigatrice roto-orbitale Dynorbital-Spirit (152 mm) per aspirazione centrale. Per **rettifica di precisione** con corsa di 2,5 mm. **Aspirazione propria** grazie al tubo flessibile e sacchetto per la polvere compreso nella fornitura, inclusi i platorelli in gomma con chiusura a strappo n. art. 567872 Dim. 150.

Fornitura:

Incl nippli.

Nota:

Per le mole abrasive per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.

Platorelli in gomma con chiusura a strappo DynaMaze per n. art. 079655 e 079656 Dim. X61V e 58436 al n. art. 567872 Dim. 150.

Descrizione tecnica

Tipo di aspirazione	Autoaspirazione
Rumorosità	77 dB(A)
Peso	0,6 kg

Ø Platorello	150 mm
Numero massimo giri	12000 min ⁻¹
Vibrazione massima a norma EN	<2,5 m/s ²
Fabbisogno massimo d'aria	396 l/min
Denominazione originale prodotto	Dynaorbital 152 mm
Corsa	2,5 mm
Tipo di prodotto	Levigatrici roto-orbitali

Accessori

Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 320	567775 320
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 800	567775 800
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 240	567775 240
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 400	567775 400
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 180	567775 180
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 120	567775 120
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 40	567775 40
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 80	567775 80
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 600	567775 600
Disco di carta abrasiva (A)Fori 6x + 1 Grana 60	567775 60