

**Spazzatrice, Denominazione originale prodotto: SW200****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	078550 SW200
GTIN	5715492191963
Classe articolo	07C

Descrizione**Esecuzione:**

Spazzatrici a conduzione manuale con rullo spazzatore principale e spazzola laterale regolabile senza utensili per la pulizia ottimale di vari tipi di pavimento.

Azionamento manuale, **serbatoio di raccolta molto ampio, montatura inossidabile per una lunga durata** e impugnatura ripiegabile.

Per uso in interni ed esterni.

Uso:

Per pavimenti duri e per pavimenti con moquette. Ideale per spazzare foglie, sporco secco in quantità ridotta, tappi a corona, sigarette, ecc.

Fornitura:

Macchina spazzatrice manuale, rullo spazzatore principale, spazzola laterale, filtri integrati. Rullo spazzatore principale e spazzola laterale.

Descrizione tecnica

Peso	19,5 kg
Lunghezza	1470 mm
Larghezza	850 mm

Denominazione originale prodotto	SW200
Larghezza di lavoro con spazzole laterali	700 mm
Volume del serbatoio	38 l
Altezza	1120 mm
Rendimento teorico	2800 m ² /h
Tipo di prodotto	Spazzatrice