

**3M****Comodi occhiali di protezione MAXIM™ Ballistic, Tinta delle lenti: CLEAR****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	096215 CLEAR
GTIN	4046719307876
Classe articolo	04M

**Descrizione****Esecuzione:**

Occhiali protettivi leggeri con innovativo e **robusto rivestimento RAS** per una resistenza ai graffi cinque volte più duratura. La lente curva asferica offre una perfetta **visione a 180° senza distorsioni**. Grazie alle stanghette corte e piatte, questi occhiali sono **ottimi in combinazione con altri DPI** e, grazie alle possibilità di regolazione, **sono anche perfettamente adattabili alla forma della testa**.

**Norma:**

EN 166; EN 170

Caratterística del marco: Inclinación de estribo ajustable

Caratterística del marco: Longitud de estribo ajustable

Frame properties: Arm length adjustable

Frame properties: Arm inclination adjustable

Kehyksen tyyppi: Kaaren pituus säädettävä

Kehyksen tyyppi: Kaaren säde säädettävä

Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche

Protezione UV: Standard

Materiale lenti: Policarbonato

Codice delle lenti: 2C-1,2 3M 1 FT

**Descrizione tecnica**

Rivestimento lenti	resistente alle sostanze chimiche
Materiale lenti	Policarbonato

Codice delle lenti	2C-1,2 3M 1 FT
Protezione UV	Standard
Caratteristica telaio	Inclinazione staffa regolabile
Caratteristica telaio	Lunghezza staffa regolabile
Tipo di prodotto	Occhiali protettivi