

Honeywell

Set di comodi occhiali protettivi SP1000™ 2G, Tinta delle lenti: CLEAR



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	096350 CLEAR
GTIN	7312550286401
Classe articolo	09A

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali protettivi flessibili e di lunga durata con stanghette innovative adatti ai più diversi campi d'impiego. **Utilizzabili con le stanghette o con la fascia per la testa fornita in dotazione.** Le imbottiture flessibili del nasello conferiscono al modello stabilità e comodità. La **superficie d'appoggio perimetrale del viso** fornisce una protezione integrale della zona degli occhi da urti, vento, polvere e particelle. La fascia regolabile per la testa e la superficie d'appoggio del viso sono **senza lattice**. Lenti con rivestimento Dura-streme di alta qualità **per garantire una protezione contro appannamento, graffi e sostanze chimiche.**

Norma:

EN 166; EN 170

Caratteristica telaio: Naselli regolabili

Rivestimento lenti: antiappannante

Rivestimento lenti: resistente ai graffi

Rivestimento lenti: resistente alle sostanze chimiche

Protezione UV: Standard

Materiale lenti: Policarbonato

Codice delle lenti: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Descrizione tecnica

Rivestimento lenti	antiappannante
Rivestimento lenti	resistente ai graffi
Rivestimento lenti	resistente alle sostanze chimiche
Protezione UV	Standard

Scheda tecnica

Materiale lenti	Policarbonato
Serie	SP1000™
Codice delle lenti	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Denominazione originale prodotto	2G
Codice del telaio	EN 166 FT con stanghetta - BT3 con fascia
Caratteristica telaio	Cuscinetti per stanghetta
Caratteristica telaio	Stanghette smontabili
Caratteristica telaio	Naselli regolabili
Tipo di prodotto	Occhiali protettivi