



Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica Aria compressa, Ø 8 ×12 mm, Modello: 17S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080072 17S
GTIN	7391390327246
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgitubi di sicurezza con **guida** e rientro controllato e robusto.

Alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per impiego in aree sporche e a rischio di polvere. Struttura compatta e semplice montaggio a parete o a soffitto con **inclinazione di 180°**. **Tubo flessibile in PU** per elevate velocità di flusso con elevata resistenza all'abrasione e raccordi pneumatici in acciaio.

Nota:

Attacco vedi n. art. 080286.

Descrizione tecnica

Materiale corpo	plastica
Lunghezza utile del tubo flessibile	17 m
Materiale tubo flessibile	Poliuretano
Raccordo uscita	1/4 pollici
Raccordo entrata	1/4 pollici
Colore tubo flessibile	blu

Pressione massima di esercizio	16 bar
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS	sì
Ø Interno tubo flessibile	8 mm
Ø Esterno tubo flessibile	12 mm
Colore corpo	blu
Profondità corpo	190 mm
Altezza corpo	409 mm
Larghezza corpo	490 mm
Adatta per	Aria compressa
Attributo del nome del prodotto	Ø 8 ×12 mm
Tipo di prodotto	Avvolgitubo

Accessori

Giunto di sicurezza Filettatura interna Filettatura interna di raccordo 1/2 pollici	080286 1/2
Giunto di sicurezza Filettatura interna Filettatura interna di raccordo 3/8 pollici	080286 3/8
Giunto di sicurezza Filettatura interna Filettatura interna di raccordo 1/4 pollici	080286 1/4