



Comodi occhiali di protezione 5X1, Tinta delle lenti: I/O



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 096700 I/O |
| GTIN | 8033661828821 |
| Classe articolo | 04H |

Descrizione

Esecuzione:

Occhiali di protezione innovativi con tecnologia **Floating Lens Design**, per un'indossabilità ottimale senza punti di pressione. Design ergonomico e dinamico grazie alle **stanghette regolabili in lunghezza e inclinazione**.

Archetto nasale imbottito e regolabile in altezza. **L'imbottitura alle estremità delle stanghette** garantisce il massimo comfort e una perfetta stabilità. Con **lenti riflettenti** adatte **alla luce solare che non producono un oscuramento eccessivo** (per lavori che si alternano in ambienti interni ed esterni). **Trasmissione: 55%**.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Occhiali di protezione innovativi con tecnologia Floating Lens Design.

- **Indossabilità ottimale ed ergonomica senza punti di pressione.**
- **Stanghette con lunghezza e inclinazione regolabili.**

Norma:

EN 166 EN 172

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Codice delle lenti | 2C-1,7/5-1,7 U 1 FT |
| Protezione UV | UV400 |
| Materiale lenti | Policarbonato |
| Serie | 5X1 |
| Codice del telaio | Mod.5X1 U 166 FT U 175-F |

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Caratteristica telaio | Cuscinetti per stanghetta |
| Caratteristica telaio | Lunghezza staffa regolabile |
| Caratteristica telaio | Inclinazione staffa regolabile |
| Caratteristica telaio | Naselli regolabili |
| Tipo di prodotto | Occhiali protettivi |