

**Strettoio a vite a grande profondità, Profondità arco / Apertura: 300/600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860300 300/600
GTIN	4008158012711
Classe articolo	83J

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce lunghe in ghisa malleabile di grande qualità per grandi profondità di serraggio; guida a profilo intero stabile con zigrinatura. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione a serraggio sicuro. Galletto per elevata forza di serraggio e sforzo minimo. Forza di serraggio fino a 7000 N.

**Descrizione tecnica**

Apertura	600 mm
Peso	6,3 kg
Sezione trasversale della guida	45×12 mm
Profondità arco	300 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

