

**Mandrino di maschiatura a cambio rapido M3 – M12, Ø Codolo d: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319445 40
GTIN	4045197959669
Classe articolo	32P

**Descrizione****Esecuzione:**

Compensazione assiale elastica, priva di gioco grazie all'attacco della bussola.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accessori speciali:**

**Bussole a innesto rapido** n. art. 335420 – 335620.

**Descrizione tecnica**

Ø Codolo d <sub>1</sub>	40 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Sporgenza totale L	61,5 mm
Compensazione lineare pressione	7 mm
Compensazione lineare trazione	7 mm
Ø Esterno del mandrino D	38 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura VDI

