

**Mandrino di maschiatura a cambio rapido M6 – M20, Ø Codolo d: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319447 40
GTIN	4045197959683
Classe articolo	32P

**Descrizione****Esecuzione:**

Compensazione assiale elastica, priva di gioco grazie all'attacco della bussola.

**Norma:**

**DIN ISO 10889 / DIN 69880** und **VDI 3425**, Blatt 2.

**Accessori speciali:**

**Bussole a innesto rapido** n. art. 335420 – 335620.

**Descrizione tecnica**

Codice a colori codolo VDI	VDI 40
Ø Codolo d <sub>1</sub>	40 mm
Sporgenza totale L	86 mm
Compensazione lineare pressione	12 mm
Compensazione lineare trazione	12 mm
Ø Esterno del mandrino D	54 mm
Tipo di prodotto	Mandrino di maschiatura VDI

