

Garant**Svasatore conico in HSS 100°, non rivestito, Ø Esterno DC: 8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	150023 8
GTIN	4045197959553
Classe articolo	11M

Descrizione

Esecuzione:

Svasatura e sbavatura facili e senza vibrazioni.
Cavità per trucioli ricavate dal pieno.

Descrizione tecnica

Ø Codolo D _s	6 mm
Ø Esterno	8 mm
Numero taglienti Z	3
Avanzamento f in acciaio < 500 N/mm ²	0,09 mm/gir,
Lunghezza complessiva L	49 mm
Ø Minimo svasatore per fori a partire da	2 mm
Rivestimento	non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico	100 grado
Materiale da taglio	HSS
Norma	Norma interna
Codolo	Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza

Tipo di prodotto

Svasatori conici

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	idoneo	70 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	idoneo	33 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	28 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	27 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	limitatamente adatto	27 m/min	P
a umido min.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		