

**Klauke®****Serracapicorda, Modello: K06SYNCRO****Dati di ordinazione**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Numero d'ordine | 729905 K06SYNCRO |
| GTIN            | 4012078001342    |
| Classe articolo | 76C              |

**Descrizione****Esecuzione:**

Testa robusta con trasmissione, dischi profilati rotanti incorporati. Manici tubolari con impugnature di gomma. Sezione trasversale dei dischi profilati visibile.

Regolazione del disco profilato utilizzando una sola mano. Garantisce una trasversalità sicura grazie alla regolazione sincronizzata del disco profilato. Con impugnatura in bicomponente ergonomica e protezione antiscivolo su ambo i lati. Bracci di leva allungabili.

**Uso:**

Per **terminali lamellari femmina** e **capicorda** (esecuzione standard).

**Nota:**

Non adatta per capicorda secondo DIN e per terminali CNF francesi.

Pinze per terminali DIN e CNF francesi disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Peso                  | 2,6 kg                  |
| Lunghezza complessiva | 600 - 750 mm            |
| Per sezione del filo  | 6 - 120 mm <sup>2</sup> |
| Tipo di prodotto      | Pinza di serraggio      |