

Weidmüller **Cercafase bipolare, Modello: COMBIPRO****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Classe articolo	47A

**Descrizione****Esecuzione:**

Cercafase bipolari, esecuzione ergonomica, corpo in plastica impermeabile e resistente agli urti, due impugnature con supporto magnetico, adatti anche per l'impiego con una sola mano.

**Funzione:**

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Fornitura:**

Incluse 2 batterie 081561 Dim. LR3, punte di prova più spesse (svitabili), cappucci di protezione isolanti.

**Descrizione tecnica**

Illuminazione per punti di misura	sì
Categoria di sovratensione	CAT III 690 V; CAT IV 600 V

Controllo della direzione del campo rotante	sì
Taratura	I1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Prova di continuità	ottica e acustica
Grado di protezione IP	IP 65
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita	sì
Numero di batterie contenute	2
Denominazione originale prodotto	VT Combi Pro
Controllo della polarità	sì
Campo visualizzazione DC	6 - 690 V
Campo visualizzazione AC	6 - 690 V
Display	LED
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Alimentazione elettrica	2× 081561 LR3
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

## Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--------------------------------------------------------------	------------