

Weidmüller **Cercafase bipolare, Modello: DIGIPRO****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Classe articolo	47A

Descrizione**Esecuzione:**

Cercafase bipolari, esecuzione ergonomica, corpo in plastica impermeabile e resistente agli urti, due impugnature con supporto magnetico, adatti anche per l'impiego con una sola mano. Rilevatore di tensione AC con metodo di misura del valore efficace reale True RMS. Test dei diodi.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

Norma:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Fornitura:

Incluse 2 batterie 081561 Dim. LR3, punte di prova più spesse (svitabili), cappucci di protezione isolanti.

Descrizione tecnica

Display	LCD digitale
---------	--------------

Campo visualizzazione DC	1 - 1500 V
Controllo della direzione del campo rotante	sì
Resistenza	0 - 1,99 kΩ
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Grado di protezione IP	IP 65
Campo visualizzazione AC	1 - 1000 V
Categoria di sovratensione	CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
Corrente di prova interruttori FI / RCD salvavita	sì
Denominazione originale prodotto	VT Digi Pro
Controllo della polarità	sì
Taratura	I1
Numero di batterie contenute	2
Prova di continuità	ottica e acustica
Tasto per bloccare un valore	sì
Illuminazione per punti di misura	sì
Misurazione della frequenza	1 - 950 Hz
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Alimentazione elettrica	2× 081561 LR3
Capacità	0,05 - 1999 μF
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

Servizi

Rapporto di taratura Cercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkS Cercafase bipolari Modello S	027160 S

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--	------------