

Weidmüller **Cercafase bipolare, Modello: MASTER****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Classe articolo	47A

**Descrizione****Esecuzione:**

Cercafase bipolari, esecuzione ergonomica, corpo in plastica impermeabile e resistente agli urti, due impugnature con supporto magnetico, adatti anche per l'impiego con una sola mano.

**Funzione:**

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

**Uso:**

Per il controllo professionale della polarità e della tensione a più livelli, con collegamento del carico.

**Norma:**

**IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401**

**Fornitura:**

Incluse 2 batterie 081561 Dim. LR3, punte di prova più spesse (svitabili), cappucci di protezione isolanti.

**Descrizione tecnica**

Taratura	I1
Controllo della polarità	sì

Numero di batterie contenute	2
Display	LED
Grado di protezione IP	IP 54
Categoria di sovratensione	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Campo visualizzazione AC	12 - 690 V
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081551 LR3
Campo visualizzazione DC	12 - 690 V
Denominazione originale prodotto	VT Master
Prova di continuità	ottica e acustica
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Alimentazione elettrica	2× 081561 LR3
Tipo di prodotto	Cercafase bipolari

## Servizi

Rapporto di taraturaCercafase bipolari Modello S	027120 S
Certificato DAkkSCercafase bipolari Modello S	027160 S

## Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR3	081561 LR3
--------------------------------------------------------------	------------