

**Lampada per macchine / posto di lavoro, Modello: 5W****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	081321 5W
GTIN	2050001945921
Classe articolo	08C

**Descrizione****Esecuzione:**

Lampade a LED per officina in alluminio nero incluso interruttore a bilico. Con albero Flex gommato, incluso zoccolo magnetico. Lampada a LED per officina 5 Watt con angolo di irradiazione regolabile 15 – 75°.

**Esecuzione Testo pubblicitario:**

- **Angolo d'irradiazione 15 – 75°.**

**Funzione:**

IP63: protezione contro l'acqua nebulizzata con un'inclinazione massima di 60° rispetto alla normale posizione d'uso, protezione contro la penetrazione di polvere (antipolvere) e protezione completa contro il contatto.

**Nota:**

In aggiunta allo zoccolo magnetico sono disponibili su richiesta morsetto a vite, supporto da parete e base di appoggio.

**Descrizione tecnica**

Alimentazione	Alimentazione di rete
Ø Base magnetica	83 mm

Grado di protezione IP	IP 63
Corrente di illuminazione	450 lm
Lampadine sostituibili	no
Potenza luminosa	5 W
Tensione nominale	250 V
Altezza complessiva	480 mm
Tipo di prodotto	Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro