



Tenaglia a grande forza di taglio, brunita nera, Lunghezza complessiva: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	706665 300
GTIN	4010995407124
Classe articolo	73D

Descrizione

Esecuzione:

Con testa particolarmente sottile e manici lunghi. Taglienti ad alta resistenza con rettifica di precisione, testa lucida.

Taglienti temprati a induzione circa 64 HRC. Manici rivestiti in plastica.

Uso:

La struttura sottile permette la rotazione di fili per legature difficilmente accessibili

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio.

Descrizione tecnica

Valori di taglio: filo semiduro fino a Ø	3,8 mm
Lunghezza complessiva	300 mm
Testata	sottile
Manici	lunga
Materiale	In acciaio speciale per utensili, forgiato e temprato in bagno d'olio
Superficie	brunito nero
Tipo di prodotto	Tenaglia

