

**Garant****Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860480 200
GTIN	4045197167422
Classe articolo	81D

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire l'allentamento** dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio.

Sezione trasversale della guida: 19,5×9,5 mm

Profondità arco: 100 mm

**Descrizione tecnica**

Sezione trasversale della guida	19,5×9,5 mm
Profondità arco	100 mm
Apertura	200 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

