

**Punta per lamiera in HSS su due lati, non rivestito, Ø DC h8: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	113421 3
GTIN	4045197963765
Classe articolo	12B

**Descrizione****Esecuzione:**

Superficie vaporizzata.

**Estremamente resistenti** grazie all'elica corta e al nocciolo rinforzato. Punta autocentrante.

**Completamente rettificata** (senza smussi) per evitare che si blocchi.

Punta forma C.

Dimensioni costruttive simili a DIN 1897.

**Uso:**

**Particolarmente adatta per la foratura di lamiera.**

**Descrizione tecnica**

Numero taglienti Z	2
Tolleranza Ø nominale	h8
Lunghezza scanalatura per trucioli L <sub>c</sub>	11 mm
Norma	DIN 1897
Lunghezza complessiva L	46 mm
Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub>	6,5 mm
Ø Nominale D <sub>c</sub>	3 mm
Angolo di affilatura	135 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	no

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		