



Mandrino fermapezzi per foro passante, D1: 7,4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Classe articolo	37M

Descrizione

Esecuzione:

- **Corpo base in acciaio da costruzione inclusa vite in acciaio.**
- **Possibilità di lavorazione su 5 lati.**
- **Ottima ripetibilità.**
- **Facile lavorazione del corpo base al Ø di serraggio desiderato.**

Uso:

Per il serraggio di pezzi in un foro preesistente.

Descrizione tecnica

Ø Serraggio minimo D ₂	4,1 mm
Ø Esterno D ₁	7,4 mm
Ø Esterno D	20 mm
Corsa di serraggio massima	0,13 mm
Ø D ₃	M 2
H ₁	7,6 mm

Coppia di serraggio massimo	0,7 Nm
Forza di serraggio	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Tolleranza Ø esterno	h9
Tipo di prodotto	Mandrino portapezzi