

**Strettoio a leva rapida in acciaio, Apertura: 250mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860600 250
GTIN	4008158034409
Classe articolo	83K

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Leva di serraggio con sistema a cremagliera autobloccante. Apertura mediante leva di sbloccaggio. Piattello di pressione orientabile, leva di serraggio termoverniciata. Forza di serraggio massima fino a 8500 N.

Uso:

Per il **serraggio** rapido e facile **con elevata pressione di serraggio**.

Descrizione tecnica

Profondità arco	120 mm
Apertura	250 mm
Peso	1,5 kg
Sezione trasversale della guida	24,5×9,5 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

