

**Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860500 400
GTIN	4008158034140
Classe articolo	83K

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160. Forza di serraggio fino a 6000 N.

**Descrizione tecnica**

Sezione trasversale della guida	28×11 mm
Profondità arco	120 mm
Apertura	400 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

## Accessori

Set di cappucci a pressione 8 pezzi Ø Piattello di pressione  
37 mm

---

860115 37