

**Garant****Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860480 300
GTIN	4045197167446
Classe articolo	81D

**Descrizione****Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafiletato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire l'allentamento** dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio.  
Sezione trasversale della guida: 25x12 mm  
Profondità arco: 140 mm

**Descrizione tecnica**

Apertura	300 mm
Profondità arco	140 mm
Sezione trasversale della guida	25x12 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

