

**Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860550 600
GTIN	4045197335425
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Asta filettata brunita. Con cappucci di protezione in plastica.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	25,5×12 mm
Apertura	600 mm
Profondità arco	120 mm
Tipo di prodotto	Strettoio