

**Punta per lamiera in HSS su un lato, non rivestito, Ø DC h8: 4,1 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	113341 4,1
GTIN	4045197964298
Classe articolo	12B

Descrizione**Esecuzione:**

Estremamente resistenti grazie all'elica corta e alla particolare inclinazione dell'elica stessa.

Punta autocentrante. **Completamente rettificata** (senza biselli), per evitare che si blocchi.

Superficie vaporizzata.

Dimensioni costruttive simili a DIN 1897.

Punta forma C.

Uso:

Particolarmente adatte per la foratura di lamiere.

Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	14 mm
Lunghezza complessiva L	55 mm
Numero taglienti Z	2
Ø Nominale D_c	4,1 mm
Profondità di foratura massima consigliata L_2	7,9 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Norma	DIN 1897
Angolo di affilatura	135 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	no

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		