

**Strettoio a vite a grande profondità, Profondità arco / Apertura: 500/800mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860300 500/800
GTIN	4008158012889
Classe articolo	83J

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce lunghe in ghisa malleabile di grande qualità per grandi profondità di serraggio; guida a profilo intero stabile con zigrinatura. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione a serraggio sicuro. Galletto per elevata forza di serraggio e sforzo minimo. Forza di serraggio fino a 7000 N.

Descrizione tecnica

Profondità arco	500 mm
Sezione trasversale della guida	45×12 mm
Apertura	800 mm
Peso	10,1 kg
Tipo di prodotto	Strettoio

