

## Garant

**Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 20 mm, A partire da quadro: 8mm**



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290330 8
GTIN	4045197964380
Classe articolo	29K

### Descrizione

#### Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

### Descrizione tecnica

Lunghezza utile $L_1$	30 mm
Vite	290399 1
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	8 mm
Spostamento centrale $L_3$	4 mm
Per attacco quadro	8 - 10 mm
Ø Gambo	20 mm
Ø Cartuccia $D_1$	8 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo $L_s$	50 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

