

Garant

Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 32 mm, A partire da quadro: 19mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290334 19
GTIN	4045197965455
Classe articolo	29K

Descrizione
Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Lunghezza utile L_1	89 mm
Spostamento centrale L_3	10,25 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	18,975 mm
Vite	290399 3
Per attacco quadro	19 - 27 mm
Ø Gambo	32 mm
Ø Cartuccia D_1	18 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L_s	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

