

Garant

Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 32 mm, A partire da quadro: 10mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290334 10
GTIN	4045197965424
Classe articolo	29K

Descrizione
Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Vite	290399 1
Lunghezza utile L ₁	40 mm
Ø di preforatura minimo D _{min}	9,1 mm
Spostamento centrale L ₃	4,8 mm
Per attacco quadro	10 - 13 mm
Ø Gambo	32 mm
Ø Cartuccia D ₁	10 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L _s	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

