

Garant

Utensile stozzatore per profilo esagonale Ø DS 32 mm, A partire da esagono: 45mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290344 45
GTIN	4045197965707
Classe articolo	29K

Descrizione

Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Vite	290399 4
Ø di preforatura minimo D_{min}	43 mm
Spostamento centrale L_3	23 mm
Lunghezza utile L_1	140 mm
Per attacco esagonale	45 - 70 mm
Ø Gambo	32 mm
Ø Cartuccia D_1	40 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L_5	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

