

**Garant**

**Utensile stozzatore per profilo esagonale Ø DS 20 mm, A partire da esagono: 11mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290340 11
GTIN	4045197965561
Classe articolo	29K

## Descrizione

### Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

## Descrizione tecnica

Vite	290399 1
Lunghezza utile $L_1$	40 mm
Ø di preforatura minimo $D_{min}$	10,5 mm
Spostamento centrale $L_3$	5,5 mm
Per attacco esagonale	11 - 17 mm
Ø Gambo	20 mm
Ø Cartuccia $D_1$	10 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo $L_s$	50 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

