

Garant**Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860480 100
GTIN	4045197335050
Classe articolo	81D

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire l'allentamento** dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio.

Descrizione tecnica

Apertura	100 mm
Sezione trasversale della guida	11,5×5,7 mm
Profondità arco	60 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

