

**Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860550 160
GTIN	4045197335074
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Asta filettata brunita. Con cappucci di protezione in plastica.

Descrizione tecnica

Profondità arco	80 mm
Apertura	160 mm
Sezione trasversale della guida	15,5×7,5 mm
Tipo di prodotto	Strettoio