

**Strettoio a vite in acciaio integrale, Apertura: 160mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860500 160
GTIN	4008158033853
Classe articolo	83K

Descrizione**Esecuzione:**

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160. Forza di serraggio fino a 6000 N.

Descrizione tecnica

Profondità arco	80 mm
Sezione trasversale della guida	17,5×6,8 mm
Apertura	160 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Set di cappucci a pressione 8 pezzi Ø Piattello di pressione
27 mm

860115 27